

## 1. Stoß-Räumnadel

- 1.1 Für mehrere Durchgänge (mit Führungsbuchse) wie Artikel-Nr. 290405
- 1.2 Für 1 Durchgang (one pass mit Führungsbuchse) wie Artikel-Nr. 290420 mit Kantenbruch
- 1.3 Produktionsräumnadel (ohne Führungsbuchse) mit Kantenbruch

## 2. Profil

Keilnute                      4-Kt.                      6-Kt.                      Rund                      Rechteckig  
Andere:

(z. B. DIN-Norm oder Zeichnung)

2.1 Fertigmaße und Toleranz des Profils

2.2 Eckenradius des fertigen Profils

2.3 Länge des zu räumenden Profils

## 3. Ausgangsbohrung

3.1 Form

3.2 Maße und Toleranz

## 4. Zu räumendes Material

Genaue Bezeichnung oder DIN-Nummer

## 5. Anzahl der zu räumenden Werkstücke

Anzahl

## 6. Vorhandene Räumvorrichtung

6.1 Presse

6.4 Einbauhöhe

6.2 Andere

6.5 Hub

6.3 Druckleistung

Datum:

Firma:

Tel.:

Fax:

E-Mail: