

**HOLEX®**
**CNMA 120408, BUX220, Schneidkantenausführung: M**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	255580 M
GTIN	4045197817624
Artikelklasse	22I

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Einwegausführung.
- Einschneidig.

**Hinweis:**

Weitere Wendepplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Sorte: BUX220

Schneidkantenausführung: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Schneidkantenausführung	M
Sorte	BUX220
Anzahl Wechsel	1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 200 m/min

Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
Serie	Klemmdrehhalter
Serie	Bohrstange
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMA 120408
Produktnameattribut	BUX220
Wendeplattenzuordnung	neutral