


CCMW 09T302, BUX220, Schneidkantenausführung: M

Bestelldaten

Bestellnummer	265754 M
GTIN	4045197818041
Artikelklasse	22I

Beschreibung
Ausführung:

- **Einwegausführung.**
- **Einschneidig.**

Hinweis:

Weitere Wendepplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Sorte: BUX220

Schneidkantenausführung: M

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 0,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	BUX220
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,1 - 0,5 mm
Schneidkantenausführung	M

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 200 m/min
Anzahl Wechsel	1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
Serie	Klemmdrehhalter
Serie	Bohrstange
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMW 09T302
Produktnameattribut	BUX220
Wendeplattenzuordnung	neutral