

**HOLEX®**
**VBW 160404, BUX220, Schneidkantenausführung: M**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	265778 M
GTIN	4045197818164
Artikelklasse	22I

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Einwegausführung.**
- **Einschneidig.**

**Hinweis:**

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Sorte: BUX220

Schneidkantenausführung: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Schneidkantenausführung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 200 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U
Sorte	BUX220

Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Anzahl Wechsel	1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
Serie	Klemmdrehhalter
Serie	Bohrstange
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMW 160404
Produktnameattribut	BUX220
Wendeplattenzuordnung	neutral