



Verificador universal en estuche de madera Tipo SET

Construcción de tubo ligera, estable. Dos soportes de medición para el asiento de los distintos suplementos de medición. Soportes de medición firmes (sin ranura guía) para el ajuste aproximado deslizable en el tubo. Soportes de medición móviles apoyados en guía de bolas de alta precisión sin holgura ni fricción, con lo que ofrecen una precisión superior. **Presión de medición constante gracias a los resortes de presión de medición montados.** Para la introducción sin contacto en la posición de medición, el brazo de medición móvil se puede retraer. Capacidad de medición ampliable a voluntad por prolongación opcional (3000 mm como máx.). Aplicable con todos los relojes comparadores o micrómetros con de mango 8 mm h6.



Datos de pedido

Número de pedido	428300 SET
Nombre del producto	Verificador universal en estuche de madera
Tipo	Tipo SET
GTIN	
Unidad de embalaje	1

Número de pedido: 428300 SET

Embalaje	caja estable
Calibración	A3
Intervalo de medición	20
Ámbito de aplicación interior	30
Ámbito de aplicación exterior	0

Número de pedido: 428300 SET

ecl@ss 10.0.1	21-17-03-16	UNSPSC 13.1	41-11-16-13
ecl@ss 9.1	21-17-03-16	UNSPSC 12.0901	41-11-16-13
ecl@ss 9.0	21-17-03-16	UNSPSC 11.2	41-11-16-13
ecl@ss 8.1	21-17-03-16	UNSPSC 9.0501	41-11-16-13
ecl@ss 8.0	21-17-03-16	UNSPSC 8.4	41-11-16-13
ecl@ss 7.1	21-17-03-16	UNSPSC 8.0	41-11-16-13
ecl@ss 7.0	21-17-03-16	UNSPSC 7.5	41-11-16-13
ecl@ss 6.2	21-17-03-16	UNSPSC 7.0901	41-11-16-13
ecl@ss 6.1	21-17-03-16	UNSPSC 7.0401	41-11-16-13
ecl@ss 6.0.1	21-17-03-16	UNSPSC 6.1101	41-11-16-13
ecl@ss 5.1	21-17-03-16	UNSPSC 6.0801	41-11-16-13
ecl@ss 5.0.1	21-17-03-16	UNSPSC 6.0315	41-11-16-13
ecl@ss 4.1	21-03-01-01	UNSPSC 6.0	41-11-16-13
ecl@ss 4.0	21-03-01-01	UNSPSC 5.0301	41-11-16-13
		UNSPSC 5.02	41-11-16-13
		UNSPSC 5.01	41-11-16-13

Número de pedido: 428300 SET

Información adicional

Aplicación: Instrumento de medición universal para mediciones comparativas. Para medición exterior e interior en las más diversas formas de piezas de trabajo y para la medición de resaltos estrechos. Con accesorios opcionales para medir rebordes de centrado, escotaduras, ranuras, moldes de cola de milano, conos, dentados, así como roscas interiores y exteriores.

Suministro

Aparato base, estuche de madera.

Suministro

Incluye brazos de medición n.º 428350 tam. 50, 2 uds. de inserto de medición n.º 428360 tam. S, 2 uds. de tuercas de apriete n.º 428358, 2 uds. de topes de profundidad n.º 428354 tam. A ajustables, reloj comparador digital con indicador de escala, lectura 0,001 mm, función mín. / máx., cubierta protectora para reloj comparador.

Número de pedido: 428300 SET

Servicios

Calibración Pie de rey universal Capacidad de medición máxima 600 mm

Número de pedido	011300 600
Unidad de embalaje	1
Estado de almacenamiento	no disponible inmediatamente

Marcación Rotulación por láser

Número de pedido	018940
Unidad de embalaje	1
Estado de almacenamiento	no disponible inmediatamente

Accesorios

Tuerca de apriete para 428360, 1 ud. Tipo K



Número de pedido	428358 K
Unidad de embalaje	1

Inserto de medición para brazos de medición, 1 unidad Tipo S



Número de pedido	428360 S
Unidad de embalaje	1

Prolongación para 428300 Longitud 150 mm



Número de pedido	428320 150
Unidad de embalaje	1

Prolongación para 428300 Longitud 500 mm



Número de pedido	428320 500
Unidad de embalaje	1

Par de brazos de medición Alcance del brazo 50 mm



Número de pedido	428350 50
Unidad de embalaje	1