



Plaquette de fraisage 30°, Carbure, Pas: 6 mm



Données de commande

N° commande	217317 6
GTIN	4045197854933
Classe d'article	21C

Description

Plaquette de fraisage 30° 6 mm
 Géométrie plaquette: Profil complet, intérieur
 Ø ext. D: 16,2 mm
 Profondeur t: 3,25 mm
 Pour filetages \geq : Tr34x6 – Tr42x6

Description technique

Ø ext. D	16,2 mm
Pour filetages \geq	Tr34x6 – Tr42x6
Géométrie plaquette	Profil complet, intérieur
Profondeur t	3,25 mm
Facteur de correction f_z	2,5
Nombre de goujures	3
Profil complet	oui
Série	Fraise circulaire

Pas de filetage	6 mm
Nuance	HB7720
Type d'outils	Carbure
Type de filetage	TR
Type de filetage	TR-LH
Angle de flanc	30 degré
Type	P16
Nombre de dents Z	3
Sens de la coupe	à droite et à gauche