



Výsuvné dno přihrádky s pojízdnými kolejničkami

Ocelový plech. Vedení na volně otočných válečcích 28 mm z materiálu Delrin 100 s velmi dobrými tlumicími vlastnostmi a klidným chodem možnost vytažení na 90 %. Nosnost 50 kg.



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	933770
Název produktu	Výsuvné dno přihrádky s pojízdnými kolejničkami
Typ	
GTIN	4045197279804
Obalová jednotka	1

Číslo objednávky: 933770

Tloušťka materiálu	1
Zásuvky/výsuvné dno nosnost	50
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	90
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostní certifikát	GS TÜV Süd
Užitná šířka	490
Užitná hloubka	540

Číslo objednávky: 933770

ecl@ss 10.0.1	21-10-02-90	UNSPSC 13.1	24-10-20-06
ecl@ss 9.1	21-10-02-90	UNSPSC 12.0901	24-10-20-06
ecl@ss 9.0	21-10-02-90	UNSPSC 11.2	24-10-20-06
ecl@ss 8.1	21-10-02-90	UNSPSC 9.0501	24-10-20-06
ecl@ss 8.0	21-10-02-90	UNSPSC 8.4	24-10-20-06
ecl@ss 7.1	21-10-02-90	UNSPSC 8.0	24-10-20-06
ecl@ss 7.0	21-10-02-90	UNSPSC 7.5	24-10-20-06
ecl@ss 6.2	21-10-02-90	UNSPSC 7.0901	24-10-20-06
ecl@ss 6.1	21-10-02-90	UNSPSC 7.0401	24-10-20-06
ecl@ss 6.0.1	21-10-02-90	UNSPSC 6.1101	24-10-20-06
ecl@ss 5.1	21-10-02-01	UNSPSC 6.0801	24-10-20-06
ecl@ss 5.0.1	21-10-02-01	UNSPSC 6.0315	24-10-20-06
ecl@ss 4.1	21-10-02-01	UNSPSC 6.0	24-10-20-06
ecl@ss 4.0	21-10-02-01	UNSPSC 5.0301	24-10-20-06
		UNSPSC 5.02	24-10-20-06
		UNSPSC 5.01	24-10-20-06

Číslo objednávky: 933770

Další informace

Lakování: Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Vhodné pro: Plášť č. 933750; 933820; 934820 – 934860 v šířce 600 mm (pouze pro typy skříněk s dvířky).