



## Montážní vozík Výška v mm / počet zásuvek 860/0

Vždy se 2 pevnými a říditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách 100 mm, s aretací. Se 4-stranně zvýšeným okrajem, rýhovanou gumovou deskou a 2 rukojeťmi. Zamykatelné pomocí centrálního zámku. **Zásuvky s plným výsuvem** jak je popsáno pod č. 942823, navíc s **otvíráním jednotlivých zásuvek** – brání otevření zásuvky během přepravy.



## Údaje o objednávce

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Číslo objednávky | 942837 860/0                     |
| Název produktu   | Montážní vozík                   |
| Typ              | Výška v mm / počet zásuvek 860/0 |
| GTIN             | 4045197809841                    |
| Obalová jednotka | 1                                |

Číslo objednávky: 942837 860/0

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Tloušťka materiálu                 | 1,2  |
| Výsuv zásuvky                      | Blokování výsuvu   |
| Výškové nastavení v rastru         | 25   |
| Cylindrický zámek                  | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Šířka×hloubka v E                  | 27×27 E  |
| Výška                              | 860  |
| Šířka                              | 565  |
| Hloubka                            | 572  |
| Šířka v E                          | 27 E   |
| Hloubka v E                        | 27 E   |
| Užitná výška                       | 600  |
| Počet pevných koleček bez brzdy    | 2  |
| Počet říditelných koleček s brzdou | 2  |
| koleček                            | 100  |
| se zvýšenou hranou                 | ja   |
| Počet zásuvek                      | 0  |
| Maximální nosnost                  | 600  |
| Materiál odkládací police          | s rýhovanou gumou  |
| Provedení zvýšené hrany            | 3-stranný  |
| Madlo                              | ano  |
| Umístění posuvné rukojeti          | Přední strana  |
| Hmotnost                           | 48   |

Číslo objednávky: 942837 860/0

|               |             |                |             |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| ecl@ss 10.0.1 | 21-07-03-08 | UNSPSC 13.1    | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 9.1    | 21-07-03-08 | UNSPSC 12.0901 | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 9.0    | 21-07-03-08 | UNSPSC 11.2    | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 8.1    | 21-07-03-08 | UNSPSC 9.0501  | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 8.0    | 21-07-03-08 | UNSPSC 8.4     | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 7.1    | 21-07-03-08 | UNSPSC 8.0     | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 7.0    | 21-07-03-08 | UNSPSC 7.5     | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 6.2    | 21-07-03-08 | UNSPSC 7.0901  | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 6.1    | 21-07-03-08 | UNSPSC 7.0401  | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 6.0.1  | 21-07-03-08 | UNSPSC 6.1101  | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 5.1    | 21-07-11-01 | UNSPSC 6.0801  | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 5.0.1  | 21-07-11-01 | UNSPSC 6.0315  | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 4.1    | 21-07-11-01 | UNSPSC 6.0     | 24-11-24-01 |
| ecl@ss 4.0    | 21-07-11-01 | UNSPSC 5.0301  | 24-11-24-01 |
|               |             | UNSPSC 5.02    | 24-11-24-01 |
|               |             | UNSPSC 5.01    | 24-11-24-01 |

Číslo objednávky: 942837 860/0

---

## Další informace

**Lakování:** Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Číslo objednávky: 942837 860/0

## Příslušenství

### Clona zámku pro zásuvkové bloky skupiny 94 bez zásuvné vložky



|                  |        |
|------------------|--------|
| Číslo objednávky | 914236 |
| Obalová jednotka | 1      |