



Sada protiskluzových rohoží 5-dílná

Rohož zesílená tkaninou s nopkovou strukturou z PES/tkaniny ze skelné příze, oboustranně s protiskluzovým povlakem z PVC pěny. Velmi vysoká odolnost proti skluzu a roztržení.



Údaje o objednávce

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Číslo objednávky | 960153 |
| Název produktu | Sada protiskluzových rohoží 5-dílná |
| Typ | |
| GTIN | 2050001854469 |
| Obalová jednotka | 1 |

Číslo objednávky: 960153

| | |
|-----------------------------|--|
| Vhodné pro zařízení provozů | Pracovní stůl |
| Tloušťka | 2 – 3 |
| Šířka | 320 |
| Hloubka | 520 |
| Materiál | PES/tkanina ze skelné příze, oboustranně s protiskluzovým povlakem z PVC pěny, |
| Povrch | otevřené |
| Barva | černá |
| Obsah sady | 5 |

Číslo objednávky: 960153

| | | | |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| ecl@ss 10.0.1 | 21-10-14-15 | UNSPSC 13.1 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 9.1 | 21-10-14-01 | UNSPSC 12.0901 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 9.0 | 21-10-14-01 | UNSPSC 11.2 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 8.1 | 21-10-14-01 | UNSPSC 9.0501 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 8.0 | 21-10-14-01 | UNSPSC 8.4 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 7.1 | 21-10-14-01 | UNSPSC 8.0 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 7.0 | 21-10-14-01 | UNSPSC 7.5 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 6.2 | 21-10-14-01 | UNSPSC 7.0901 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 6.1 | 21-10-14-01 | UNSPSC 7.0401 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 6.0.1 | 21-10-14-01 | UNSPSC 6.1101 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 5.1 | 21-10-91-05 | UNSPSC 6.0801 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 5.0.1 | 21-10-91-05 | UNSPSC 6.0315 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 4.1 | 21-10-09-05 | UNSPSC 6.0 | 52-10-15-11 |
| ecl@ss 4.0 | 21-10-09-05 | UNSPSC 5.0301 | 52-10-15-11 |
| | | UNSPSC 5.02 | 52-10-15-11 |
| | | UNSPSC 5.01 | 52-10-15-11 |

Číslo objednávky: 960153

Další informace

Vhodné pro: Zásuvky č. 920140, č. 933730, č. 933760, č. 934194 a zásuvky pracovních stolů č. 920000, č. 920010, č. 930950 – 933427, č. 933500 – 933900, č. 934400 – 934650 a č. 934100 – 934170.

Vhodné pro: Pro šířku pláště **430 mm**. Pro vnitřní rozměry zásuvky 320×520 mm.

Upozornění

Bez přilnavosti a protiskluzový efekt ve vlhku.

Schválení

DIN EN 597-1 / 6.4 (zkouška hořlavosti); VDI 2700:2009 / list 15 / bod 11.3 (proces deformace a přitlaku).