

**HOLEX®**
**VBMW 160404, BUX220, Type d'arête de coupe: M**

**Données de commande**

N° commande	265778 M
GTIN	4045197818164
Classe d'article	22I

**Description**
**Exécution:**

- **Modèle à usage unique.**
- **Une arête de coupe.**

**Remarque(s):**

Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d'angle disponibles sur demande.

Nuance: BUX220

Type d'arête de coupe: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 200 m/min

**Description technique**

Type d'arête de coupe	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 200 m/min
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Nuance	BUX220

Prof. coupe $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Nombre de changements	1
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Série	Porte-outils à levier
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	VBMW 160404
Attribut des noms de produit	BUX220
Affectation des plaquettes	neutre