



Mandrins courts, PSC 40, Plage de serrage: 0,3-10 mm



Données de commande

N° commande	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Classe d'article	31B

Description

Exécution:

- Avec alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.
- Pour rotation à gauche et à droite.
- Finition microsablée.

Mandrin ultra-compact pour les \varnothing les plus courants 0,3 – 10,2 mm.

Livraison:

Avec **clé de serrage**.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage et clé à douilles, voir 309885 / 9893.

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Arrosage interne: Oui

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 18 000 min⁻¹

Précision de concentricité: $\leq 3 \mu\text{m}$

Couple de serrage maximal $M_{d,max} \leq 14 \text{ N}\cdot\text{m}$

Longueur de col cote A: 74 mm

\varnothing ext. D: 36 mm

Clé de serrage de rechange 627425: Ouv. de 4

Description technique

\varnothing ext. D	36 mm
Longueur de col cote A	74 mm

Plage de serrage	0,3 - 10,2 mm
Clé de serrage de rechange 627425	Ouv. de 4
Support	PSC 40
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	Oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Couple de serrage maximal M_{dmax}	≤ 14 N·m

Accessoires

Clé 6 pans avec poignée en T Hexagonal 4 mm	627425 4
---	----------