

TAJIMA**Cutter universel avec manche bimatière et pointe de travail avec 1 lame Razar Black, 18 mm****Données de commande**

N° commande	845095
GTIN	4975364111890
Classe d'article	83M

Description**Exécution:**

Manche bimatière ergonomique et guidage de lame précis. Blocage automatique de la lame. Pointe finale multifonction sur le guidage de lame pour ouverture de boîtes, fonction tournevis, ouverture de cartonnages, etc. Ailette métallique supplémentaire à l'extrémité du manche pour l'ouverture de cartonnages. Avec 1 lame cassable (845021), 8 morceaux. **18 mm de largeur.**

Manche bimatière ergonomique et guidage de lame précis. Blocage automatique de la lame. Pointe finale multifonction sur le guidage de lame pour ouverture de boîtes, fonction tournevis, ouverture de cartonnages, etc. Ailette métallique supplémentaire à l'extrémité du manche pour l'ouverture de cartonnages. Avec 1 lame cassable (845021), 8 morceaux. **18 mm de largeur.**

Longueur cutter sans lame: 182 mm

Longueur lame: 100 mm

Largeur lame: 18 mm

Epaisseur lame: 0,5 mm

Nombre de morceaux de lame: 8

Description technique

Longueur lame	100 mm
Largeur lame	18 mm
Nombre de morceaux de lame	8
Epaisseur lame	0,5 mm
Longueur cutter sans lame	182 mm

Accessoires

Jeu de 10 lames, 18 mm, sans traits de rupture, "experience" Nombre	845016
Boîte de récupération, petit format	845135
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "longlife" avec tranchant ondulé Nombre	845012
Boîte de récupération	845130
Etui pour cutter universel	845065
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "multisharp" Nombre	845021
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "experience" Nombre	845010