



## Kampinis stalviršis iš suklijuotų buko kaladėlių tinka sujungti plokštes, kurių gylis 700 mm

Darbastalis sunkiems darbams, pvz., **mašinų arba plieninių konstrukcijų gamyboje**. Iš buko kaladėlių (sukabinimo profilis išilginėje dalyje), hermetiškai suklijuotas. Kraštai laužti, paviršius nušlifuotas ir nulakuotas bespalviu UV laku. **Buko medienos plokštės** atsparios vandeniui, purvui, alyvai, tepalams, skiedikliams ir chemikalams. (Tačiau jie kenkia paviršiaus išvaizdai). **Pasirinktina:** Su įgilinta metaline briaunų apsauga (50x50x4 mm), dažyta milteliniu būdu.

dyd. 1000×1000×50 mm su 45° skersiniu, skirtu 700 mm gylio plokštei.



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	933652 700
Prekės pavadinimas	Kampinis stalviršis iš suklijuotų buko kaladėlių
Tipas	tinka sujungti plokštes, kurių gylis 700 mm
GTIN	4045197506788
Pakuotė	1

Užsakymo numeris: 933652 700

Plokštelės storis	50
Plotis	1000
Gylis	1000
Storis	50
Tvirtinama kairėje (gylis)	700
Tvirtinama dešinėje (gylis)	700
tinka sujungti plokštes, kurių gylis	700
Stalviršio medžiaga	Buko mediena suklijuota iš kaladėlių
Stalviršio paviršius	šlifluota, lakuota bespalviu laku

Užsakymo numeris: 933652 700

ecl@ss 10.0.1	21-10-92-02	UNSPSC 13.1	24-10-20-06
ecl@ss 9.1	21-10-92-02	UNSPSC 12.0901	24-10-20-06
ecl@ss 9.0	21-10-92-02	UNSPSC 11.2	24-10-20-06
ecl@ss 8.1	21-10-92-02	UNSPSC 9.0501	24-10-20-06
ecl@ss 8.0	21-10-92-02	UNSPSC 8.4	24-10-20-06
ecl@ss 7.1	21-10-92-02	UNSPSC 8.0	24-10-20-06
ecl@ss 7.0	21-10-92-02	UNSPSC 7.5	24-10-20-06
ecl@ss 6.2	21-10-92-02	UNSPSC 7.0901	24-10-20-06
ecl@ss 6.1	21-10-92-02	UNSPSC 7.0401	24-10-20-06
ecl@ss 6.0.1	21-10-92-02	UNSPSC 6.1101	24-10-20-06
ecl@ss 5.1	21-10-02-01	UNSPSC 6.0801	24-10-20-06
ecl@ss 5.0.1	21-10-02-01	UNSPSC 6.0315	24-10-20-06
ecl@ss 4.1	21-10-02-01	UNSPSC 6.0	24-10-20-06
ecl@ss 4.0	21-10-02-01	UNSPSC 5.0301	24-10-20-06
		UNSPSC 5.02	24-10-20-06
		UNSPSC 5.01	24-10-20-06

Užsakymo numeris: 933652 700

---

## **Kita informacija**

**Tinkamas:** Apatinė dalis Nr. 933620 – 933625; 937103; 933703 – 933708.