



## Digitální dotyk pro měření délky axiální USB Typ GT61

Univerzálně použitelné přesné dotyky s USB propojením pro snazší práci.

**Přesný, kuličkově vedený měřicí čep**

**Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu**

Upínací stopka 8 mm, lze ji upnout po celé délce

Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly díky kuličkovému ložisku.

Vynikající elektromagnetické odstínění.

Zobrazení 1-4 USB dotyků díky softwaru TSIP. Možnost zadávání mezních hodnot. Jednoduché funkce +A, -A, +A+B, +A-B.

Dotyky pro měření délky Tesa se vyznačují excelentní opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.

Mnohostranně použitelné **přesné dotyky s velkým rozsahem měření.**



## Údaje o objednávce

Číslo objednávky	434795 GT61
Název produktu	Digitální dotyk pro měření délky axiální USB
Typ	Typ GT61
GTIN	7630041112931
Obalová jednotka	1

Číslo objednávky: 434795 GT61

Kalibrování	Cena na poptávku
Ochranná třída IP	IP 65
Rozsah měření	±5
Opakovatelnost	0,24
Odchylka linearity (L=měřená délka v mm)	0,8 + 0,8 × L
Oddálení měřicího čepu	mechanický
Dráha měřicího čepu	10,3
Kompatibilita	TESA
Ochranný vak	Viton
Měřicí síla na elektrické nule	0,9

Číslo objednávky: 434795 GT61

ecl@ss 10.0.1	21-17-04-03	UNSPSC 13.1	41-11-16-17
ecl@ss 9.1	21-17-04-03	UNSPSC 12.0901	41-11-16-17
ecl@ss 9.0	21-17-04-03	UNSPSC 11.2	41-11-16-17
ecl@ss 8.1	21-17-04-03	UNSPSC 9.0501	41-11-16-17
ecl@ss 8.0	21-17-04-03	UNSPSC 8.4	41-11-16-17
ecl@ss 7.1	21-17-04-03	UNSPSC 8.0	41-11-16-17
ecl@ss 7.0	21-17-04-03	UNSPSC 7.5	41-11-16-17
ecl@ss 6.2	21-17-04-03	UNSPSC 7.0901	41-11-16-17
ecl@ss 6.1	21-17-04-03	UNSPSC 7.0401	41-11-16-17
ecl@ss 6.0.1	21-17-04-03	UNSPSC 6.1101	41-11-16-17
ecl@ss 5.1	21-17-04-03	UNSPSC 6.0801	41-11-16-17
ecl@ss 5.0.1	21-17-04-03	UNSPSC 6.0315	41-11-16-17
ecl@ss 4.1	21-03-04-01	UNSPSC 6.0	41-11-16-17
ecl@ss 4.0	21-03-04-01	UNSPSC 5.0301	41-11-16-17
		UNSPSC 5.02	41-11-16-17
		UNSPSC 5.01	41-11-16-17

Číslo objednávky: 434795 GT61

---

## Další informace

**Použití:** Dotyk pro měřicí zařízení s plně nebo částečně automatizovanými procesy.


**Výhoda:** Díky USB rozhraní není nutné připojení přes žádný další interface. Díky ochrannému vaku Viton zvláště vhodné pro použití s chladivými a mazivými.

---

## Rozsah dodávky

Včetně software TSIP k zobrazení 1–4 USB dotyků.

Číslo objednávky: 434795 GT61



Číslo objednávky: 434795 GT61

## Služby

### Popisování laserem

Číslo objednávky	018940
Obalová jednotka	1
Stav skladu	nelze dodat ihned

## Příslušenství

### Software Data-Direct



Číslo objednávky	498925
Obalová jednotka	1

### Software Stat-Express



Číslo objednávky	498926
Obalová jednotka	1

### Rozhraní pro měřicí dotyk



Číslo objednávky	434719
Obalová jednotka	1