



## Souprava Office Station, prázdný submodul Typ DE

Spouštěcí stanoviště související s výrobou pro informování, kontrolu a dokumentaci. Skříň na počítač se zamykatelnými křídlovými dvířky s krytem tiskárny. Plášť skříně na náradí se zásuvkami pohybujícími se na kolečkách, s plným výsuvem (nosnost 75 kg), s nástavci pro závěsné registry. Skříňový nástavec s uzamykatelnými plastovými roletami a následujícím vybavením:

Integrované osvětlení s **technologíí LED**.

Vypínač osvětlení.

5 zásuvek s ochranným kontaktem.

2 police, výškově nastavitelné v rastru 25 mm. Užitná šířka 1385 mm, užitá hloubka 300 mm.

Výsuvná pracovní deska (melaminové dřevo) se zvýšeným zadním okrajem, s blokováním v koncové poloze.

Tloušťka 29 mm. Výsuv 150 mm.

Integrovaná kabelová šachta a kabelové průchodky.

Přívodní kabel dlouhý 7 m.



## Údaje o objednávce

Číslo objednávky	951705 DE
Název produktu	Souprava Office Station, prázdný submodul
Typ	Typ DE

GTIN	4045197805294
Obalová jednotka	1

Číslo objednávky: 951705 DE

Tloušťka materiálu	1,2
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška	2200
Šířka	1434
Hloubka	725
Užitná šířka zásuvky	612
Užitná hloubka zásuvky	612
Hmotnost	342

Číslo objednávky: 951705 DE

ecl@ss 10.0.1	21-10-04-14	UNSPSC 13.1	24-11-24-01
ecl@ss 9.1	21-10-04-14	UNSPSC 12.0901	24-11-24-01
ecl@ss 9.0	21-10-04-14	UNSPSC 11.2	24-11-24-01
ecl@ss 8.1	21-10-04-14	UNSPSC 9.0501	24-11-24-01
ecl@ss 8.0	21-10-04-14	UNSPSC 8.4	24-11-24-01
ecl@ss 7.1	21-10-04-14	UNSPSC 8.0	24-11-24-01
ecl@ss 7.0	21-10-04-14	UNSPSC 7.5	24-11-24-01
ecl@ss 6.2	21-10-04-14	UNSPSC 7.0901	24-11-24-01
ecl@ss 6.1	21-10-04-14	UNSPSC 7.0401	24-11-24-01
ecl@ss 6.0.1	21-10-04-14	UNSPSC 6.1101	24-11-24-01
ecl@ss 5.1	21-10-04-14	UNSPSC 6.0801	24-11-24-01
ecl@ss 5.0.1	21-10-04-14	UNSPSC 6.0315	24-11-24-01
ecl@ss 4.1	21-10-04-14	UNSPSC 6.0	24-11-24-01
ecl@ss 4.0	21-10-04-14	UNSPSC 5.0301	24-11-24-01
		UNSPSC 5.02	24-11-24-01
		UNSPSC 5.01	24-11-24-01

Číslo objednávky: 951705 DE

---

## Další informace

**Lakování:** Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**